



DynaVision LumiStep Xtreme para CPO

HID-DV LS6 Xt 140 CPO Q 208-277V

Equipos electrónicos de gran fiabilidad y flexibilidad para lámparas CPO; diseñados para ahorrar energía mediante regulación en un solo paso y para reducir los costes de mantenimiento gracias a una prolongada vida útil de 80.000 horas y a la protección integrada contra descargas atmosféricas.

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Factor de potencia (50 % carga) (mín.)	0,98
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,7 mA
Anchura de corriente de irrupción	0,47 ms
Corriente de entrada (nom.)	0.75 A
Pico de corriente de irrupción (máx.)	52 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	5
Cableado	
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	10 m
Tipo de conector	WAGO series 804
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-30 °C a 55 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	80 °C


Controles y regulación	
Interfaz de control	LS-6
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	Q
Aprobación y aplicación	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Norma de seguridad	IEC 607, 609, 926, 928 [No existe un estándar para los controladores de lámpara HID. Se usarán los requisitos de estas normas si se consideran relevantes para el producto.]
Estándar medioambiental	ISO 14001
Marcas de conformidad	Marca F Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HID-DV LS6 Xt 140 CPO Q 208-277V
Nombre completo del producto	HID-DV LS6 Xt 140 CPO Q 208-277V
Full EOC	871829166912800

DynaVision LumiStep Xtreme para CPO

Código de pedido	66912800
Código 12NC	913700691966
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291669128
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12

Embalaje con código EAN/UPC	8718291669135
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV LS6 Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

