



DynaVision Programmable Xtreme for CDO

HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V

Svært pålitelige og fleksible elektroniske drivere for CDO-lamper – utformet for å spare energi via integrerte kontroller og redusere vedlikeholdskostnader takket være 80 000 timers levetid og integrert lynvern. DynaVision Programmable-produktserien er det perfekte utgangspunktet for alle lysstyringssystemer.

Produktdata


Drift og elektronikk		
Inngangsspenning	208-240-277 V	
Line Frequency	50 to 60 Hz	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	
Strømfaktor 50 % belastning (min)	0,95	
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,7 mA	
Startstrøm-bredde	0,24 ms	
Inngangsstrøm (nom.)	0.27 A	
Startstrøm-topp (nom.)	28 A	
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	11	
Kabling		
Kabellengde fra enhet til lyskilde	10 m	
Tilkoblingstype	WAGO-serien 804	
Temperatur		
Omgivelsestemperatur	-30 °C til 55 °C	
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)		80 °C
Kontroller og dimming		
Kontrollgrensesnitt	PROG	
Mekanikk og innfatning		
Armaturhus	Q	
Godkjenning og bruksområde		
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL	
Sikkerhetsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Det finnes ingen standard for HID-lampedrivere. Krav i disse standardene skal brukes hvis de anses som relevante for produktet.]	
Miljøstandard	ISO 14001	

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Godkjenningsmerker	F-merking CE-merking ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V
Fullstendig produktnavn	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V
Full EOC	871829166916600
Bestillingskode	66916600

Materialenr. (12NC)	913700692966
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291669166
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291669173

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

