



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

HF-Ri TD 128/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Denne intelligente høyfrekvente elektroniske dimmeforkoblingen bruker DALI eller trykknapp til lysstyring av lysrør. Den oppfyller A1BAT-kravene og kommer dermed kommende lovgivning i forkjøpet. Du kan avlese strømforbruket på systemet med en egen kommando, og med en annen kommando kan du finne ut hvilken lyskildeeffekt som er tilkoblet. Kombinert med kontroller er det mulig å oppnå ytterligere energibesparelser.

Produktdata


Drift og elektronikk		Kabling	
Inngangsspenning	195-240 V	Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling]
Line Frequency	50 to 60 Hz	Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling]
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz		
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA		
Startstrøm-bredde	0,18 ms		
Startstrøm-topp (maks.)	20 A		
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	39		
		Temperatur	
		Omgivelsestemperatur	-25 °C til 50 °C
		Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (maks.)	75 °C

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Kontroller og dimming	
Kontrollgrensesnitt	TD
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	L 359x30x21
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Energieffektivitet	A1 BAT
Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Fullstendig produktnavn	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Full EOC	871829166205100
Lokal kodebeskrivelse	3312501
Bestillingskode	66205100
Materialenr. (12NC)	913700695666
Lokal bestillingskode	3312501
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291662051
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291662068

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V	4,1 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

