




# HID-PrimaVision CDM

## HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz


Appareillage électronique HID pour lampes CDM – Repousser les limites de la créativité et de l'innovation dans la conception des luminaires

### Données du produit

| Fonctionnement et électricité                           |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Tension d'entrée                                        | 220 à 240 V    |
| Fréquence linéaire                                      | 50 to 60 Hz    |
| Fréquence d'entrée                                      | 50 à 60 Hz     |
| Courant de fuite (max.)                                 | 0,5 mA         |
| largeur d'impulsion du courant d'appel                  | 0,25 ms        |
| Pic de courant d'appel (max.)                           | 15 A           |
| Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) | 32             |
| Câblage                                                 |                |
| Longueur de câble entre l'appareil et la lampe          | 0,5 m          |
| Type de connecteur                                      | Insertion      |
| Température                                             |                |
| Gamme de températures ambiantes                         | -20 °C à 55 °C |
| Durée de vie à la température du produit (nom.)         | 80 °C          |
| Température maximale du produit (max.)                  | 80 °C          |
| Mécanique et boîtier                                    |                |
| Corps du luminaire                                      | /S             |

| Approbation et application    |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Homologation                  | Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE |
| Données du produit            |                                            |
| Nom du produit de la commande | HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz        |
| Nom de produit complet        | HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz        |
| Code EOC                      | 871829167159600                            |
| Code de commande              | 8718291671596                              |
| Code 12NC                     | 913700696066                               |
| Code de commande local        | PVM020SCDMNG2                              |
| Quantité par pack             | 1                                          |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8718291671596                              |
| Conditionnement par carton    | 12                                         |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8718291671602                              |

Schéma dimensionnel



| Product                                | D1     | C1      | A1      | A2      | B1      |
|----------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| HID-PV m 20 /S CDM 220-240V<br>50/60Hz | 4,2 mm | 30,2 mm | 97,3 mm | 88,3 mm | 43,3 mm |

