




# HID-PrimaVision Mini CDM

## HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp.


### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens            |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Ingangsspanning                              | 220 tot 240 V    |
| Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz      |
| Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz     |
| Aardlekstroom (max.)                         | 0,5 mA           |
| Duur aanloopstroom                           | 0,25 ms          |
| Aanlooppiekstroom (max.)                     | 15 A             |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 32               |
| Bedrading                                    |                  |
| Kabellengte van apparaat tot lamp            | 0,5 m            |
| Connectortype                                | Insert           |
| Operationele temperatuur                     |                  |
| Omgevingstemperatuurbereik                   | -20 °C t/m 55 °C |
| Levensduur T-behuizing (nom.)                | 80 °C            |
| T-behuizing maximaal (max.)                  | 80 °C            |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen        |                  |
| Behuizing                                    | /S               |

| Keurmerken en classificaties     |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Keurmerken                       | CE-markering ENEC-certificaat VDE-certificaat |
| Productgegevens                  |                                               |
| Productnaam voor bestelling      | HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz           |
| Volledige productnaam            | HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz           |
| Full EOC                         | 871829167159600                               |
| Bestelcode                       | 8718291671596                                 |
| Materiaalnr. (12NC)              | 913700696066                                  |
| Lokale code                      | PVM020SCDMNG2                                 |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718291671596                                 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12                                            |
| EAN/UPC - Case                   | 8718291671602                                 |

# HID-PrimaVision Mini CDM

## Maatschets



| Product                                | D1     | C1      | A1      | A2      | B1      |
|----------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| HID-PV m 20 /S CDM 220-240V<br>50/60Hz | 4,2 mm | 30,2 mm | 97,3 mm | 88,3 mm | 43,3 mm |

