




PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Μικροσκοπικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός HID για λαμπτήρες CDM – απεριόριστη δημιουργικότητα και καινοτομία στο σχεδιασμό φωτιστικών

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,25 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	25 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	24

Καλωδίωση

Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	0,5 m
Τύπος βύσματος	Ένθεμα

Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +50 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	85 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	85 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Περιβλημα	/S
-----------	----


Εγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό VDE

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829167161900
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HID-PVM35/S/CDM
Κωδικός παραγωγέας	67161900
Αρ. υλικού (12NC)	913700696166
Τοπικός κωδικός	HID-PVM35/S/CDM
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291671619
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291671626

PrimaVision Mini for CDM

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

