



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+

Denne intelligente høyfrekvente elektroniske dimmeforkoblingen bruker DALI eller trykknapp til lysstyring av lysrør. Den oppfyller A1BAT-kravene og kommer dermed kommende lovgivning i forkjøpet. Du kan avlese strømforbruket på systemet med en egen kommando, og med en annen kommando kan du finne ut hvilken lyskildeeffekt som er tilkoblet. Kombinert med kontroller er det mulig å oppnå ytterligere energibesparelser.

Produktdata


Drift og elektronikk		Kabling	
Inngangsspenning	195–240 V	Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling]
Line Frequency	50 to 60 Hz	Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling]
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz		
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA		
Startstrøm-bredde	0,23 ms		
Startstrøm-topp (maks.)	16,5 A		
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	30		
		Temperatur	
		Omgivelsestemperatur	–25 °C til 50 °C
		Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (maks.)	75 °C

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Kontroller og dimming	
Kontrollgrensesnitt	TD
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	L 360x30x21
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Energieffektivitet	A1 BAT
Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+
Fullstendig produktnavn	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+
Full EOC	871829169689600
Lokal kodebeskrivelse	1407496
Bestillingskode	69689600
Materialenr. (12NC)	913700698366
Lokal bestillingskode	1407496
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291696896
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291696902

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+	4,1 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

