




HID-Basic BSN/BMH semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonnikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON



Dane produktu

Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba
Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Pełna nazwa produktu	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674074300
Kod zamówienia	74074300
Materiał Nr (12NC)	913700751726
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696740743
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718696740750

HID-Basic BSN/BMH semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rysunki techniczne



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

