




HID-CSLS controle unit voor SDW-T

BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

CSLS elektronische bedieningseenheid met geïmpregneerde (HID "BASIC") of ingekapselde (HID "Heavy Duty") elektromagnetisch voorschakelapparatuur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz
Bedrading	
Connectortype	Schroef
Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

Volledige productnaam	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674076700
Bestelcode	74076700
Materiaalnr. (12NC)	913700751826
Lokale code	BSL100K202-A2
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696740767
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696740774

HID-CSLS controle unit voor SDW-T

Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

