




HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnált elektromágneses réz előtétetek CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz tartozó, külső, félpárhuzamos gyújtóval történő használathoz



Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Teljes terméknév	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674082800
Rendelési kód	74082800
Cikkszám (12NC)	913700752126
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696740828
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696740835

HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos

Méretezett rajza



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

