

HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz


Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	
Ingangsspanning	230 V	Full EOC	871869674086600
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	8718696740866
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)	913700752326
		Lokale code	BSN100K302ITS
Bedrading		Numerator - Aantal per pak	1
Connectortype	Schroef	EAN/UPC - product/behuizing	8718696740866
		Numerator - Dozen per buitendoos	6
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - Case	8718696740873
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat		
Productgegevens			
Productnaam voor bestelling	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

