




HID-Basic BSN/BMH MK4

полупараллельный для ламп

SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz


Электромагнитный медный ПРА для использования с внешним полупараллельным запалом для ламп CDM, CDO, MH, HPI (Plus) и SON

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики		Полное название продукта	
Входное напряжение	230 Вt	Полный код продукта	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Частота сети	50 Hz	Код заказа	871869674086600
Входная частота	50 Hz	Материал № (12NC)	913700752326
Проводка		Нумератор — количество на упаковку	1
Тип соединения	Винт	EAN/UPC — продукт/короб	8718696740866
Соответствие требованиям и область применения		Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC	EAN/UPC — короб	8718696740873
Данные об изделии			
Название продукта для заказа	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельный для ламп SON/CDO/CDM/MH/HPI

Чертеж размеров



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

