



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel för SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnerade elektromagnetiska driftdon i koppar för användning med extern semiparallell tändare för CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- och SON-ljuskällor


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz
Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv
Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Fullständigt produktnamn	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674096500
Beskrivning av lokal kod	7981539
Beställningsnummer	74096500
Materialnummer (12NC)	913700752626
Lokal kod	7981539
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696740965
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696740972

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel för SON/CDO/CDM/MH/HPI

Måttskiss



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

