



HID-HeavyDuty BSN ins.semiparallelo

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Reattori elettromagnetici in rame incapsulati da usare con un accenditore esterno semi-parallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Nome completo prodotto	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674100900
Descrizione codice locale	BSN150TS
Codice d'ordine	74100900
Codice materiale (12NC)	913700752826
Codice locale	BSN150TS
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696741009
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696741016

HID-HeavyDuty BSN ins.semiparallelo

Disegno tecnico



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

