




HID-HeavyDuty BSN semi-parallel tändare för SON/CDO/MH/HPI

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz


Elektromagnetiska driftdon i koppar/järn för användning med extern semiparallell tändare för CDM-, CDO-, MH-, HPI Plus- och SON-lampor

Produktdata

Drift och elektricitet		Fullständigt produktnamn	
Ingångsspänning	230 V	Full EOC	871869674100900
Line Frequency	50 Hz	Beskrivning av lokal kod	7981842
Ingångsfrekvens	50 Hz	Beställningsnummer	74100900
Kabalage		Materialnummer (12NC)	913700752826
Kopplingstyp	Skruv	Lokal kod	7981842
Användning och godkännande		SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat	EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696741009
Produktdata		Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Beställningsproduktnamn	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	EAN/UPC - Hölje	8718696741016

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel tändare för SON/CDO/MH/HPI

Måttskiss



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

