

# HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/ HPI

## BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz



Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

### Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne		Pełna nazwa produktu	
Napięcie wejściowe	230 V	Pełna nazwa produktu	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Częstotliwość linii	50 Hz	Full EOC	871869674102300
Częstotliwość wejściowa	50 Hz	Kod zamówienia	74102300
Okablowanie		Materiał Nr (12NC)	913700752926
Rodzaj złącza	Śruba	Numerator - Quantity Per Pack	1
Certyfikaty i zastosowania		EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696741023
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC	Numerator - Packs per outer box	6
		EAN/UPC - Opakowanie	8718696741030
Dane techniczne produktu			
Nazwa produktu na zamówieniu	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

## HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

### Rysunki techniczne



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

