




# HID-Basic BSN/BMH serie multi-wattage

## BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz


Geïmpregneerde elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met dubbel vermogen voor gebruik met een externe (toegevoegde) ontsteker voor CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

### Product gegevens

|                                          |                                |                                  |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b> |                                | <b>Volledige productnaam</b>     | BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz |
| Ingangsspanning                          | 230 V                          | Full EOC                         | 871869674110800                |
| Ingangsfrequentie                        | 50 Hz                          | Bestelcode                       | 74110800                       |
| Ingangsfrequentie                        | 50 Hz                          | Materiaalnr. (12NC)              | 913700753226                   |
| <b>Bedrading</b>                         |                                | Lokale code                      | BSN5070K302TS                  |
| Connectortype                            | Schroef                        | Numerator - Aantal per pak       | 1                              |
| <b>Keurmerken en classificaties</b>      |                                | EAN/UPC - product/behuizing      | 8718696741108                  |
| Keurmerken                               | CE-markering ENEC-certificaat  | Numerator - Dozen per buitendoos | 6                              |
| <b>Productgegevens</b>                   |                                | EAN/UPC - Case                   | 8718696741115                  |
| Productnaam voor bestelling              | BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz |                                  |                                |

# HID-Basic BSN/BMH serie multi-wattage

## Maatschets



| Product                        | A1     | A2    | B1    | C1    | D1     |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz | 123 mm | 98 mm | 61 mm | 52 mm | 6,2 mm |

