



HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 150/100 K302-A2-TS 230V 50Hz



Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki o podwójnej mocy w watach do zastosowania z zewnętrznym (nałożonym) zapłonikiem szeregowym w lampach CDO, MH, HPI (Plus) i SON

Dane produktu

<u>Eksploatacja i połączenie elektryczne</u>		<u>Pełna nazwa produktu</u>	
Napięcie wejściowe	230 V	Full EOC	871869674114600
Częstotliwość linii	50 Hz	Kod zamówienia	74114600
Częstotliwość wejściowa	50 Hz	Materiał Nr (12NC)	913700753426
<u>Okablowanie</u>		Numerator - Quantity Per Pack	1
Rodzaj złącza	Śruba	EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696741146
<u>Certyfikaty i zastosowania</u>		Numerator - Packs per outer box	6
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC	EAN/UPC – Opakowanie	8718696741153
<u>Dane techniczne produktu</u>			
Nazwa produktu na zamówieniu	BSN 150/100 K302-A2-TS 230V 50Hz		

HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rysunki techniczne



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150/100 K302-A2-TS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

