



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Intelligent, elektronisk højfrekvensforkobling med DALI (Digital Addressable Lighting Interface iht. IEC62386) eller tryk og dæmp-trykknapsprotokol til lysstofrør. Udstyret med korridorstilstand, som kan programmeres med Philips MultiOne. Højfrekvensdrift forbedrer lyskvaliteten og lyskildens levetid. Imødekommer kommende lovgivning, da den overholder A1BAT-kravene. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	195-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,5 mA
Bredde på startstrøm	0,35 ms
Startstrømspids (maks.)	45 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	12
Ledningsføring	
Stiktype på indgangsterminal	WAGO 250-serien
Stiktype, udgangsterminaler	WAGO 250-serien


Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-25 °C til 50 °C
T-kappe, levetid (maks.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstyringsgrænseflade	TD
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	L 123x79x33
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

Indeks over energieeffektivitet	A1 BAT
Sikkerhedsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	-
Godkendelsesmærkninger	EMC CE-mærkning ENEC-certifikat
Produktdata	
Ordreprodukt navn	HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz
Det fulde produkt navn	HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz
Full EOC	871829171862800

Beskrivelse af lokal kode	2049018572
Ordrekode	71862800
Materialenr. (12NC)	913700761966
Lokal ordrekode	2049018572
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291718628
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291718635

Målskitse



Product
HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	123,0 mm	79,0 mm	33,0 mm	111,0 mm	67,0 mm	4,5 mm

