



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Intelligent, høyfrekvent elektronisk dimmeforkobling med DALI (Digital Addressable Lighting Interface i henhold til IEC62386) eller trykknapp for lysstyring av lysrør. Omfatter korridormodus som kan programmeres med Philips MultiOne. Høyfrekvent drift forbedrer lyskvaliteten og levetiden for lyskilden. Foregriper kommende lovgivning siden den oppfylder A1BAT-kravene.

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	195-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA
Startstrøm-bredde	0,35 ms
Startstrøm-topp (maks.)	45 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	12

Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 250-serien
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 250-serien

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-25 °C til 50 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (maks.)	75 °C

Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
---	-------

Kontroller og dimming	
Kontrollgrensesnitt	TD

Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	L 123x79x33


Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Energieffektivitet	A1 BAT
Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	-
Godkjenningsmerker	EMC CE-merke ENEC-sertifikat

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz
Full EOC	871829171862800
Lokal kodebeskrivelse	3381869
Bestillingskode	71862800

Materialenr. (12NC)	913700761966
Lokal bestillingskode	3381869
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291718628
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291718635

Målskisse



Product

HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	123,0 mm	79,0 mm	33,0 mm	111,0 mm	67,0 mm	4,5 mm

