



Centium T12 Slimline

CENTIUM ELE BALLAST (2) F96T12 120-277V

Reliable and energy-efficient, Philips Advance's line of Centium high frequency electronic ballasts for 8' T12 Slimline fluorescent lamps are a great replacement option when compared to magnetic ballasts. Lightweight with the same mounting configurations makes this an quick and easy retrofit solution.

Données du produit

Renseignements généraux

Type de lampe	F96T12
Nombre de lampes	1/2 piece/unit
Type de ballast	Electronic Fluorescent
Modèle de base	ICN2P60N
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	120 to 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	10 %
Méthode d'amorçage	Instant Start
Facteur de crête (nom.)	1,6
Temps d'amorçage (nom.)	0,1 s
Facteur de ballast (nom.)	0,88
Facteur de puissance (nom.)	0.99
Courant à l'entrée (max.)	1.13 A
Courant à l'entrée (min.)	0.48 A
Puissance d'entrée (nom.)	135-132 W
Puissance nominale de la lampe	75 W

Câblage

Couleur des bornes d'entrée	No terminals
Couleur des bornes de sortie	No terminals
Longueur de dénudage du câble	0.50/0.375 mm
Connexion de la lampe	Parallel
Longueur de câble par couleur	See data sheet
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Configuration de câblage en tandem permise	Yes
Configuration de raccordement coupe-fil permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	20'
Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	Any = 20'
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	Any = 20'
Type de connecteur	No connector

Température

T boîtier maximum (nom.)	70 °C
--------------------------	-------

Centium T12 Slimline

Mécanique et boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	N
Dimensions du boîtier	9.5" x 1.3" x 1.0"


Approbation et utilisation

Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate CEC Listing Circle E logo CSA E RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No

Données de produit

Nom du produit de la commande	CENTIUM ELE BALLAST (2) F96T12 120-277V
EAN/CUP – Produit	781087135556
Code de commande	503144
Local Code	503144
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
Numéro de matériau (12NC)	913701261902
Poids net (pièce)	350,000 g

Schéma dimensionnel



ELE BALLAST (2) F96T12 120-277V

Product	A1	A2	B1	C1
CENTIUM ELE BALLAST (2) F96T12 120-277V	9,5 in	8,9 in	1,3 in	1,0 in

