



SignPRO

SIGNPRO MAG ELE SIGN BAL (4-6) T12HO 8-48FT 120-277V

Philips Advance signPRO line...a brand synonymous with full-line, high-quality sign ballasts offered exclusively to the sign industry to support the market's broad range of sign applications, now adds: ...four new energy-efficient signPRO Electronic Fluorescent Sign Ballasts for T8/HO and T12/HO High Output (800mA) Lamps. Philips Advance signPRO line...a brand synonymous with full-line, high-quality sign ballasts offered exclusively to the sign industry to support the market's broad range of sign applications, now adds: ...four new energy-efficient signPRO Electronic Fluorescent Sign Ballasts for T8/HO and T12/HO High Output (800mA) Lamps.


Données du produit

Renseignements généraux			
Type de lampe	T12/HO	Courant à l'entrée (nom.)	3.40 A
Nombre de lampes	4-6 piece/unit	Puissance d'entrée (nom.)	390-384 W
Superficie de la lampe	8 - 48 FT	Puissance nominale de la lampe	110 W
Type de ballast	Electronic Fluorescent	Câblage	
Modèle de base	ISB084846EI	Longueur de dénudage du câble	0.50/0.375 mm
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes	Connexion de la lampe	Parallèle
Rallumage automatique	Yes	Longueur de câble par couleur	See data sheet
Fonctionnement et électricité		Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Tension d'entrée	120 to 277 V	Type de câble	Solid
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Configuration de câblage à distance permise	No
Distorsion harmonique totale États-Unis	10 %	Configuration de câblage en tandem permise	No
Méthode d'amorçage	Instant Start	Configuration de raccordement coupe-fil permise	Yes
Facteur de crête (nom.)	1,7	Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	No Remote
Temps d'amorçage (nom.)	0,1 s	Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	No Tandem
Facteur de ballast (nom.)	0,60		
Facteur de puissance (nom.)	0.98		

Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	Any = 20'
Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	BL2
Dimensions du boîtier	14.31" x 3.19" x 2.63"
Approbation et utilisation	
Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No

Données de produit	
Nom du produit de la commande	SIGNPRO MAG ELE SIGN BAL (4-6) T12HO 8-48FT 120-277V
EAN/CUP – Produit	781087135792
Code de commande	503748
Local Code	503748
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913701262401
Poids net (pièce)	6,337 kg

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1
SIGNPRO MAG ELE SIGN BAL (4-6) T12HO 8-48FT 120-277V	14,31 in	13,75 in	3,19 in	2,63 in

ELE SIGN BAL (4-6) T12HO 8-48FT 120-277V

