



SignPRO

SIGNPRO MAG ELE SIGN BAL (1-4)T12HO 10-40FT 120-277V

Philips Advance signPRO line...a brand synonymous with full-line, high-quality sign ballasts offered exclusively to the sign industry to support the market's broad range of sign applications, now adds: ...four new energy-efficient signPRO Electronic Fluorescent Sign Ballasts for T8/HO and T12/HO High Output (800mA) Lamps. Philips Advance signPRO line...a brand synonymous with full-line, high-quality sign ballasts offered exclusively to the sign industry to support the market's broad range of sign applications, now adds: ...four new energy-efficient signPRO Electronic Fluorescent Sign Ballasts for T8/HO and T12/HO High Output (800mA) Lamps.

Données du produit

Renseignements généraux	
Type de lampe	T12/HO
Nombre de lampes	1-4 piece/unit
Superficie de la lampe	10 - 40 FT
Type de ballast	Electronic Fluorescent
Modèle de base	ISB104014EI
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120 to 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	10 %
Méthode d'amorçage	Instant Start
Facteur de crête (nom.)	1,7
Temps d'amorçage (nom.)	0,1 s
Facteur de ballast (nom.)	0,61
Facteur de puissance (nom.)	0,98

Courant à l'entrée (nom.)	2.88 A
Puissance d'entrée (nom.)	337 W
Puissance nominale de la lampe	110 W


Câblage

Longueur de dénudage du câble	0.50/0.375 mm
Connexion de la lampe	Parallèle
Longueur de câble par couleur	See data sheet
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	No
Configuration de câblage en tandem permise	No
Configuration de raccordement coupe-fil permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	No Remote
Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	No Tandem

Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	Any = 20'
Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	BL2
Dimensions du boîtier	14.31" x 3.19" x 2.63"
Approbation et utilisation	
Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No

Données de produit	
Nom du produit de la commande	SIGNPRO MAG ELE SIGN BAL (1-4)T12HO 10-40FT 120-277V
EAN/CUP – Produit	781087135808
Code de commande	503755
Local Code	503755
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913701262501
Poids net (pièce)	4,523 kg

Schéma dimensionnel



ELE SIGN BAL(1-4) T12HO 10-40FT 120-277V

Product	A1	A2	B1	C1
SIGNPRO MAG ELE SIGN BAL (1-4)T12HO 10-40FT 120-277V	14,31 in	13,75 in	3,19 in	2,63 in

