



Dynalite Leading Edge Dimmers

DDLE802

Philips Dynalite ondersteunt een brede keuze aan dimunits die compatibel zijn met de meeste lamptypes. Door de juiste dimmer voor verschillende lamptypes te selecteren, kan een onbegrensd aantal combinaties van dimunits gekozen worden om in één project samen te werken. Doordat ze gebruikmaken van de allernieuwste microprocesstechnologie biedt elke Philips Dynalite-dimmer tal van speciale ingebouwde functies voor de lichtregelingsbranche. Dankzij het in de branche toonaangevende dimmen met een verloopresolutie van 16 bits, is ultrasoepel dimmen mogelijk in projecten waar knippervrije scèneaanpassingen van wezenlijk belang zijn. De dimmers kunnen, geactiveerd door een netwerkbericht, de ene scène gelijkmatig laten overvloeien naar een andere gedurende een periode uiteenlopend van 1 seconde tot 23 uur. Dit vergemakkelijkt het programmeren en een soepele overgang van de ene scène naar de andere; een eigenschap die perfect is voor daglichtbenutting in projecten die energimanagement vereisen.

Product gegevens

Algemene informatie		Volledige productnaam	
Opmerkingen:	Download het specificatieblad voor verlichting voor meer informatie en bestelopties.	Full EOC	DDLE802
CE-markering	CE-markering	Bestelcode	871016350500800
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Materiaalnr. (12NC)	50500800
Operationele temperatuur		Lokale code	913703000009
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +40 °C	Numerator - Aantal per pak	DDLE802
Productgegevens		EAN/UPC - product/behuizing	1
Productnaam voor bestelling	DDLE802	Numerator - Dozen per buitendoos	8710163505008
		EAN/UPC - Case	1
			8710163505015

Dynalite Leading Edge Dimmers

Maatschets

