



# Dynalite Sensoren

## DUS90AHB-DALI

Die Sensorreihe von Philips Dynalite kombiniert Funktionen zu Bewegungserkennung, Helligkeitserfassung und IR-Empfang in einem Gerät. Alle Funktionen können gleichzeitig ausgeführt werden, sodass die Lampen z.B. nach einer Bewegungserkennung eingeschaltet und anschließend je nach Helligkeit des einfallenden Tageslichts abgedimmt werden. Dadurch sind weitere Energieeinsparungen möglich. Durch die Kombination in einem einzigen Gerät ist eine wesentlich effizientere Nutzung möglich. Jeder Sensor ist mit einem integrierten Mikroprozessor ausgestattet, der alle für die Kontrolle eines kleinen Raums, einer Etage oder eines gesamten Gebäudes erforderlichen logischen Funktionen zur Verfügung stellt. Alle Sensoren werden über das DyNet-Netzwerk mit Strom versorgt. Sie lassen sich vollständig extern programmieren, sodass sie automatisch eine nahezu unbegrenzte Zahl an geregelten Ausgängen ansteuern können.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Gesamtbezeichnung des Produkts	
Hinweise	Laden Sie das Produktdatenblatt herunter, um weitere Informationen und Hinweise zu Bestellmöglichkeiten zu erhalten.	Gesamt-Produktcode	DUS90AHB-DALI 871869600510100
CE-Zeichen	CE-Zeichen	Bestellcode	00510100
EU RoHS-konform	Ja	Material-Nr. (12NC)	913703015409
Temperatur		Anzahl pro Verpackung	1
Umgebungstemperaturbereich	-5 bis +50 °C	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696005101
Produktdaten		Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
Bestell-Produktname	DUS90AHB-D	EAN Umverpackung	8718696012604

# Dynalite Sensoren

## Abmessungsskizzen

