



Dynalite Sensors

DUS90WHB-DALI

Czujniki Philips Dynalite w jednym urządzeniu łączą czujniki ruchu i natężenia światła oraz odbiornik podczerwieni. Wszystkich tych funkcji można używać jednocześnie, co pozwala wprowadzić scenariusze automatyzacji, na przykład włączanie światła po wykryciu ruchu, a następnie — aby dodatkowo obniżyć zużycie prądu — przyciemnienie ich po zmierzeniu natężenia docierającego światła słonecznego. Połączenie trzech funkcji w jednym urządzeniu znacznie zwiększa efektywność pracy. Każdy czujnik zawiera wbudowany mikroprocesor. Dzięki temu zależnie od potrzeb czujnik może kontrolować zarówno małe pomieszczenie, kondygnację jak i cały budynek. Wszystkie czujniki są zasilane bezpośrednio z sieci DyNet. Są one w całości programowane zdalnie, dlatego można w nich ustawić konfiguracje pozwalające na automatyzację i kontrolowanie praktycznie dowolnej liczby urządzeń wyjściowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Pełna nazwa produktu	
Uwagi	Pobierz dokument Oświetlenie – arkusz danych produktów, aby uzyskać więcej informacji i poznać dostępne opcje dotyczące składania zamówień	Full EOC	DUS90WHB-DALI
Znak CE	Znak CE	Kod zamówienia	871869600511800
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Materiał Nr (12NC)	00511800
Temperatura		Numerátor - Quantity Per Pack	913703015509
Zakres temperatur otoczenia	Od -5°C do +50°C	EAN/UPC – Produkt/opakowanie	1
Dane techniczne produktu		Numerátor - Packs per outer box	8718696005118
Nazwa produktu na zamówieniu	DUS90WHB-D	EAN/UPC – Opakowanie	1
			8718696012611

Rysunki techniczne

