



Dynalite Dimmaktoren

DLE1220GL

Phasenanschnitts-Dimmer eignen sich ideal für Stromkreise mit ohmschen und induktiven Eigenschaften wie direkt per Netzspannung betriebene Glüh-, Neon- oder Niedervoltlampen mit entsprechendem elektronischen Transformator. Dynalite Produkte sind je nach den Projektanforderungen für die Montage auf DIN-Hutschiene und in Unterverteilungen sowie in zahlreichen Schaltkreisen und Größen erhältlich und können einzeln oder als Bestandteil eines Systems verwendet werden. In Unterverteilungen untergebrachte Dimmer erreichen Anstiegszeiten von über 100 μ s, wodurch die Geräuschentwicklung des Leuchtmittels und der Versorgungsspannung deutlich zurückgeht und die Lampen entsprechend länger halten. Die Dimmer sind mit elektronischen Transformatoren kompatibel, so dass ihre Leistung seltener reduziert werden muss und alle Kanäle vollständig genutzt werden können.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Hinweise	Laden Sie das Produktdatenblatt herunter, um weitere Informationen und Hinweise zu Bestellmöglichkeiten zu erhalten.
CE-Zeichen	CE-Zeichen
EU RoHS-konform	Ja
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +40 °C
Produktdaten	
Bestell-Produktname	DLE1220GL

Gesamtbezeichnung des Produkts	DLE1220GL
Gesamt-Produktcode	871016350572500
Bestellcode	50572500
Material-Nr. (12NC)	913703016009
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8710163505725
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8710163505732

Dynalite Dimmaktoren

Abmessungsskizzen

