



Ελεγκτές ροοστατών σήματος **Dynalite**

DDBC300-DALI

Η σειρά ελεγκτών ροοστατών σήματος Dynalite έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις των έργων. Έχουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν όλα τα πρότυπα πρωτόκολλα διατάξεων οδήγησης του κλάδου (1-10V, DSI, DALI και Broadcast DALI) και υποστηρίζουν δύο σειρές δυνατοτήτων εγκατάστασης με ράγα DIN και επίτοιχο κουτί, για ευελιξία στην εγκατάσταση. Η σειρά ελεγκτών ροοστατών σήματος υποστηρίζει επίσης μια τεράστια σειρά ελεγκτών με διάταξη οδήγησης με ποικιλία αριθμών και μεγεθών κυκλωμάτων, για ανεξάρτητη λειτουργία ή για λειτουργία ως μέρος συστήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Πλήρες όνομα προϊόντος	
Παρατηρήσεις	Κάντε λήψη του Φωτισμού - Φύλλο δεδομένων προϊόντος για περισσότερες πληροφορίες και επιλογές παραγγελίας	Full EOC	871016350641800
Σήμανση CE	Σήμανση CE	Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	DDBC300DALI
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι	Κωδικός παραγγελίας	50641800
Θερμοκρασία		Αρ. υλικού (12NC)	913703031109
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 έως +40 °C	Τοπικός κωδικός	DDBC300DALI
Στοιχεία προϊόντος		Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	DDBC300-D	EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8710163506401
		Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
		EAN/UPC - Κιβώτιο	8710163506418

Ελεγκτές ροοστατών σήματος Dynalite

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

