



Controladores de regulador de señal Dynalite

DDBC300-DALI

La gama Dynalite de controladores de regulador de señal está diseñada para satisfacer las exigencias futuras de los proyectos. Tienen capacidad para transmitir todos los protocolos de controlador estándar del sector (1-10 V, DSI, DALI y Broadcast DALI). Admiten dos opciones de instalación, en carriles DIN y en cajetín, para flexibilizar así las posibilidades de instalación. La gama de controladores de regulador de señal admite muchos controladores de driver con distintos tamaños y números de circuitos, que funcionan por separado o como parte de un sistema y son aptos para cualquier tipo de proyecto.

Datos del producto

Información general		Nombre completo del producto	
Comentarios	Descarga la hoja de datos de productos de iluminación para obtener más información y opciones de pedido	DDBC300-DALI	
Marca CE	Marca CE	Full EOC	871016350641800
Conforme con EU RoHS	Sí	Código de pedido	50641800
		Código 12NC	913703031109
		Cantidad por paquete	1
		EAN/UPC - Producto/Caja	8710163506401
		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
		Embalaje con código EAN/UPC	8710163506418
Temperatura			
Rango de temperatura ambiente	0 °C a +40 °C		
Datos de producto			
Nombre de producto del pedido	DDBC300-D		

Controladores de regulador de señal Dynalite

Plano de dimensiones

