



# Signální ovladače stmívačů Dynalite

## DBC1210

Řada Dynalite signálních stmívačů byla navržena tak, aby splňovala požadavky budoucích projektů. Jsou schopny přenášet všechny standardní předřadnikové protokoly (1–10 V, DSI, DALI a všesměrové DALI) a podporují montáž jak na lištu DIN, tak i do nástěnných skříněk, což zvyšuje flexibilitu při montáži. Tato řada signálních stmívačů také podporuje širokou řadu předřadnikových ovladačů s množstvím obvodů, v různých velikostech a v samostatném nebo systémovém zapojení, podle požadavků libovolného projektu.

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Poznámky	Další informace a možnosti objednání najdete v datovém listu pro osvětlovací produkty, který si můžete stáhnout.
Značka CE	Značka CE
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	0 až +50 °C
Označení a balení	
Objednací název produktu	DBC1210

Celý název výrobku	DBC1210
Full EOC	871016350660900
Objednací kód	50660900
Číslo materiálu (12NC)	913703036009
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163506609
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8710163506616

# Signální ovladače stmívačů Dynalite

## Rozměrové výkresy

