



Signální ovladače stmívačů Dynalite

DBC1220GL

Řada Dynalite signálních stmívačů byla navržena tak, aby splňovala požadavky budoucích projektů. Jsou schopny přenášet všechny standardní předřadnikové protokoly (1–10 V, DSI, DALI a všesměrové DALI) a podporují montáž jak na lištu DIN, tak i do nástěnných skříněk, což zvyšuje flexibilitu při montáži. Tato řada signálních stmívačů také podporuje širokou řadu předřadnikových ovladačů s množstvím obvodů, v různých velikostech a v samostatném nebo systémovém zapojení, podle požadavků libovolného projektu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Celý název výrobku	
Poznámky	Další informace a možnosti objednání najdete v datovém listu pro osvětlovací produkty, který si můžete stáhnout.	Full EOC	DBC1220GL
Značka CE	Značka CE	Objednací kód	871016350668500
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Číslo materiálu (12NC)	50668500
Teplota okolí		Číslování SAP – počet v balení	913703038009
Rozsah okolních teplot	0 až +50 °C	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	1
Označení a balení		Číslování SAP – balení v krabici	8710163506685
Objednací název produktu	DBC1220GL	Pouzdro – EAN/UPC	1
			8710163506692

Signální ovladače stmívačů Dynalite

Rozměrové výkresy

