



Dynalite- signaalihiimentimen ohjaimet

DBC1220GL

Dynalite-signaalihiimentimen ohjaimet on suunniteltu toimimaan myös tulevilla projekteilla. Ne voivat lähettää kaikkia toimialan vakio-ohjainprotokollia (1-10V, DSI, DALI ja DALI-yleislähetys) ja tukevat kahta asennusvaihtoehtoa sekä DIN-kiskolle että seinärasialle, mikä tuo joustavuutta asennusratkaisuihin. Signaalihiimentimen ohjaimet tukevat myös laajaa valikoimaa virtalähteiden ohjaimia. Piirien määrä ja koko voi vaihdella, ja piirejä voidaan käyttää itsenäisesti tai järjestelmän osana projektin vaatimusten mukaisesti.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja
CE-merkintä	CE-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	0...+50 °C
Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	DBC1220GL

Koko tuotenimi	DBC1220GL
Full EOC	871016350668500
Tilauskoodi	50668500
Tuotekoodi (12NC)	913703038009
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8710163506685
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 1	
EAN/UPC – laatikko	8710163506692

Dynalite-signaalihimmentimen ohjaimet

Mittapiirros

