



Controladores de regulador de señal Dynalite

DBC905W

La gama Dynalite de controladores de regulador de señal está diseñada para satisfacer las exigencias futuras de los proyectos. Tienen capacidad para transmitir todos los protocolos de controlador estándar del sector (1-10 V, DSI, DALI y Broadcast DALI). Admiten dos opciones de instalación, en carriles DIN y en cajetín, para flexibilizar así las posibilidades de instalación. La gama de controladores de regulador de señal admite muchos controladores de driver con distintos tamaños y números de circuitos, que funcionan por separado o como parte de un sistema y son aptos para cualquier tipo de proyecto.

Datos del producto


Información general	
Comentarios	Descarga la hoja de datos de productos de
	iluminación para obtener más información
	y opciones de pedido
Marca CE	Marca CE
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	0 °C a +50 °C
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	DBC905W

Nombre completo del producto	DBC905W
Full EOC	871016350674600
Código de pedido	50674600
Código 12NC	913703040009
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8710163506746
Numerador SAP - Paquetes por caja	1
exterior	
Embalaje con código EAN/UPC	8710163506753

Datasheet, 2023, Abril 16 Datos sujetos a cambios

Controladores de regulador de señal Dynalite

Plano de dimensiones





© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.