



Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite

DBC905W

La gamme de contrôleurs de variateurs à signal Dynalite a été conçue pour répondre aux exigences futures des projets. Ces contrôleurs peuvent transmettre tous les protocoles de ballast standard (1-10 V, DSI, DALI et Broadcast DALI) et prennent en charge deux types de possibilités d'installation sur rail DIN et en boîtier mural pour offrir une grande flexibilité d'installation. La gamme de contrôleurs de variateurs à signal prend en charge un vaste choix de contrôleurs de ballast, avec différents nombres de circuits et de tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets.

Données du produit

Informations générales		Nom de produit complet	DBC905W
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande	Code EOC	871016350674600
Marquage CE	Marquage CE	Code de commande	8710163506746
Conforme à RoHS	Oui	Code 12NC	913703040009
Température		Code de commande local	DBC905W
Gamme de températures ambiantes 0 à +50 °C		Quantité par pack	1
Données du produit		Code EAN – Produit/Boîte	8710163506746
Nom du produit de la commande DBC905W		Conditionnement par carton	1
		Codes EAN/UPC – Boîte	8710163506753

Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite

Schéma dimensionnel

