



# Contrôleurs de relais Dynalite

## DMRC210

Étant une des formes les plus utilisées de commande d'éclairage, les contrôleurs à relais peuvent avoir un impact maximal sur la gestion de l'énergie et la commande d'éclairage. La solution Dynalite est compatible avec un vaste choix de contrôleurs à relais, proposés en version pour rail DIN et boîtier mural, avec différents nombres de circuits et des tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets. Chaque contrôleur peut mémoriser plus de 170 programmes, permettant de rappeler une logique de commutation complexe à partir de messages réseau simples. Les scénarios prédéfinis nécessaires étant mémorisés dans chaque contrôleur à relais, le processus de mise en service et les messages réseau sont simplifiés.

### Données du produit

Informations générales		Nom de produit complet	
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande	Code EOC	DMRC210
Marquage CE	Marquage CE	Code de commande	871016350688300
Conforme à RoHS	Oui	Code 12NC	8710163506883
		Code de commande local	913703050009
		Quantité par pack	DMRC210
		Code EAN – Produit/Boîte	1
		Conditionnement par carton	8710163506883
		Codes EAN/UPC – Boîte	1
			8710163506890
Température			
Gamme de températures ambiantes	0 à +50 °C		
Données du produit			
Nom du produit de la commande	DMRC210		

## Contrôleurs de relais Dynalite

### Schéma dimensionnel

