



Dynalite Leading Edge Dimmers

DDLE801

I controller dimmer a taglio di fase ascendente sono ideali per i circuiti di illuminazione con proprietà resistive e induttive, inclusi apparecchi a incandescenza a tensione di rete, lampade al neon e a basso voltaggio cib trasformatori elettronici compatibili. Disponibile nelle configurazioni con guida DIN e scatola da parete, Dynalite consente a una vasta gamma di controller dimmer a taglio di fase ascendente, con una varietà di numeri e dimensioni di circuiti, di funzionare individualmente o come parte di un sistema, adattandosi quindi ai requisiti di qualsiasi progetto. I controller dimmer con scatola da parete sono stati progettati per raggiungere tempi di salita di oltre 100 μ S, riducendo il ronzio emesso dal filamento e le fluttuazioni della tensione di rete e garantendo pertanto una durata estesa della lampada. I dimmer sono progettati per essere compatibili con i trasformatori elettronici, in modo da richiedere meno declassamento e rendere possibile la massima capacità del canale da utilizzare.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Note	Scaricare la Scheda tecnica del prodotto - Illuminazione per ulteriori informazioni e opzioni di ordinazione
Marchio CE	Marchio CE
Conformità a RoHS EU	SI
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -5 a +40 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DDLE801

Nome completo prodotto	DDLE801
Full EOC	871869600136300
Descrizione codice locale	DDLE 801
Codice d'ordine	00136300
Codice materiale (12NC)	913703061509
Codice locale	DDLE 801
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696001363
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718696008867

Dynalite Leading Edge Dimmers

Disegno tecnico

