



# Dynalite Leading Edge Dimmers

## DDLE801

Philips Dynalite ondersteunt een brede keuze aan dimunits die compatibel zijn met de meeste lamptypes. Door de juiste dimmer voor verschillende lamptypes te selecteren, kan een onbegrensd aantal combinaties van dimunits gekozen worden om in één project samen te werken. Doordat ze gebruikmaken van de allernieuwste microprocessortechnologie biedt elke Philips Dynalite-dimmer tal van speciale ingebouwde functies voor de lichtregelingsbranche. Dankzij het in de branche toonaangevende dimmen met een verloopresolutie van 16 bits, is ultrasoepel dimmen mogelijk in projecten waar knippervrije scèneaanpassingen van wezenlijk belang zijn. De dimmers kunnen, geactiveerd door een netwerkbericht, de ene scène gelijkmatig laten overvloeien naar een andere gedurende een periode uiteenlopend van 1 seconde tot 23 uur. Dit vergemakkelijkt het programmeren en een soepele overgang van de ene scène naar de andere; een eigenschap die perfect is voor daglichtbenutting in projecten die energimanagement vereisen.

### Product gegevens

| Algemene informatie         |                                                                                      | Volledige productnaam            |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Opmerkingen:                | Download het specificatieblad voor verlichting voor meer informatie en bestelopties. | Full EOC                         | DDLE801         |
| CE-markering                | CE-markering                                                                         | Bestelcode                       | 871869600136300 |
| Conform EU RoHS-richtlijn   | Ja                                                                                   | Materiaalnr. (12NC)              | 00136300        |
| Operationele temperatuur    |                                                                                      | Lokale code                      | 913703061509    |
| Omgevingstemperatuurbereik  | -5 tot +40 °C                                                                        | Numerator - Aantal per pak       | DDLE801         |
| Productgegevens             |                                                                                      | EAN/UPC - product/behuizing      | 1               |
| Productnaam voor bestelling | DDLE801                                                                              | Numerator - Dozen per buitendoos | 8718696001363   |
|                             |                                                                                      | EAN/UPC - Case                   | 1               |
|                             |                                                                                      |                                  | 8718696008867   |

## Dynalite Leading Edge Dimmers

### Maatschets

