



Dynalite Sensors

DUS704C

Czujniki Philips Dynalite w jednym urządzeniu łączą czujniki ruchu i natężenia światła oraz odbiornik podczerwieni. Wszystkich tych funkcji można używać jednocześnie, co pozwala wprowadzić scenariusze automatyzacji, na przykład włączanie światel po wykryciu ruchu, a następnie — aby dodatkowo obniżyć zużycie prądu — przyciemnienie ich po zmierzeniu natężenia docierającego światła słonecznego. Połączenie trzech funkcji w jednym urządzeniu znacznie zwiększa efektywność pracy. Każdy czujnik zawiera wbudowany mikroprocesor. Dzięki temu zależnie od potrzeb logiczne funkcje pozwalają kontrolować jedno małe pomieszczenie, kondygnację albo cały budynek. Wszystkie czujniki są zasilane z sieci DyNet. Są one w całości programowane zdalnie, dlatego można w nich ustawić konfiguracje pozwalające na automatyzację i kontrolowanie praktycznie dowolnej liczby urządzeń wyjściowych.

Czujniki Philips Dynalite w jednym urządzeniu łączą czujniki ruchu i natężenia światła oraz odbiornik podczerwieni. Wszystkich tych funkcji można używać jednocześnie, co pozwala wprowadzić scenariusze automatyzacji, na przykład włączanie światel po wykryciu ruchu, a następnie — aby dodatkowo obniżyć zużycie prądu — przyciemnienie ich po zmierzeniu natężenia docierającego światła słonecznego. Połączenie trzech funkcji w jednym urządzeniu znacznie zwiększa efektywność pracy. Każdy czujnik zawiera wbudowany mikroprocesor. Dzięki temu zależnie od potrzeb logiczne funkcje pozwalają kontrolować jedno małe pomieszczenie, kondygnację albo cały budynek. Wszystkie czujniki są zasilane z sieci DyNet. Są one w całości programowane zdalnie, dlatego można w nich ustawić


Dynalite Sensors

konfiguracje pozwalające na automatyzację i kontrolowanie praktycznie dowolnej liczby urządzeń wyjściowych.

Dane produktu

Informacje podstawowe		Nazwa produktu na zamówieniu	
Znak CE	CE	EAN/UPC - Produkt	DUS704C
Remarks	Aby uzyskać więcej informacji, pobierz kartę produktu	Kod zamówienia	8710163507224
Oznaczenie RoHS	RoHS mark	Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	50722400
Product Family Code	YSENSO [Sensors]	Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Warunki dotyczące zastosowań		Materiał Nr (12NC)	913703070009
Zakres temperatury otoczenia	0 do +45°C	Waga netto (szt.)	0,140 kg
Dane techniczne produktu			
Pełny kod produktu	87101635072400		

Rysunki techniczne



Dynalite Sensors

