



Dynalite sensors

DUS804CS-UP

De Philips Dynalite sensorreeks combineert bewegingsdetectie, lichtniveaudetectie en IR-ontvangst in één unit. Al deze functies kunnen gelijktijdig werken, en dat maakt automatiseringsscenario's mogelijk zoals het inschakelen van de verlichting na het detecteren van beweging en het vervolgens dimmen van het lichtniveau op basis van het gemeten daglichtniveau, wat bovendien voor extra energiebesparing zorgt. Door elk van deze functies te combineren in één apparaat wordt de operationele efficiëntie verbeterd. Elke sensor heeft een ingebouwde microprocessor wat de mogelijkheid biedt de verlichting in een kleine ruimte, de etage van een gebouw of een compleet gebouw te regelen met logische functies. Alle sensors ontvangen hun voeding van het DyNet-netwerk en aangezien ze volledig op afstand programmeerbaar zijn, kunnen ze geconfigureerd worden voor het automatiseren en regelen van een nagenoeg onbegrensd aantal geregelde uitgangen.

Product gegevens

Algemene informatie		Volledige productnaam	DUS804CS-UP
Opmerkingen:	Download het specificatieblad voor verlichting voor meer informatie en bestelopties.	Full EOC	871016352202900
CE-markering	CE-markering	Bestelcode	8710163522029
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Materiaalnr. (12NC)	913703070409
Operationele temperatuur		Lokale code	DUS804C-UP
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +45 °C	Numerator - Aantal per pak	1
Productgegevens		EAN/UPC - product/behuizing	8710163522029
Productnaam voor bestelling	DUS804CS-UP	Numerator - Dozen per buitendoos	1
		EAN/UPC - Case	8710163522036

Dynalite sensors

Maatschets

