



# Dynalite Sensors

## DUS360CR-DA

La gamma di sensori Dynalite abbina rilevamento del movimento, rilevamento del livello di luce e ricezione IR in un'unica unità. Ognuna di queste funzioni può essere utilizzata contemporaneamente, rendendo possibili scenari automatizzati, come l'accensione delle luci quando si rileva del movimento e la regolazione del livello di illuminazione una volta misurato il contributo di luce naturale disponibile, così da ottenere ulteriori risparmi energetici. Abbinando queste funzioni in un unico dispositivo, si aumenta l'efficienza operativa. In ogni sensore è integrato un microprocessore che consente alle funzioni logiche di controllare una piccola stanza, il piano di un edificio o un intero edificio. Tutti i sensori ricevono l'alimentazione dalla rete DyNet e, poiché sono totalmente programmabili in remoto, possono essere configurati per automatizzare e controllare un numero virtualmente illimitato di uscite controllate.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Note	Scaricare la Scheda tecnica del prodotto - Illuminazione per ulteriori informazioni e opzioni di ordinazione
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DUS360CR-DA
Nome completo prodotto	DUS360CR-DA
Full EOC	871869688641000

Codice d'ordine	88641000
Codice materiale (12NC)	913703500809
Codice locale	88641000
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696886410
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718696893418

# Dynalite Sensors

## Disegno tecnico

