



Dynalite Sensors

DUS360CR-DA

Czujniki Philips Dynalite w jednym urządzeniu łączą czujniki ruchu i natężenia światła oraz odbiornik podczerwieni. Wszystkich tych funkcji można używać jednocześnie, co pozwala wprowadzić scenariusze automatyzacji, na przykład włączanie światła po wykryciu ruchu, a następnie — aby dodatkowo obniżyć zużycie prądu — przyciemnienie ich po zmierzeniu natężenia docierającego światła słonecznego. Połączenie trzech funkcji w jednym urządzeniu znacznie zwiększa efektywność pracy. Każdy czujnik zawiera wbudowany mikroprocesor. Dzięki temu niezależnie od potrzeb czujnik może kontrolować zarówno małe pomieszczenie, kondygnację jak i cały budynek. Wszystkie czujniki są zasilane bezpośrednio z sieci DyNet. Są one w całości programowane zdalnie, dlatego można w nich ustawić konfiguracje pozwalające na automatyzację i kontrolowanie praktycznie dowolnej liczby urządzeń wyjściowych.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Uwagi	Pobierz dokument Oświetlenie – arkusz danych produktów, aby uzyskać więcej informacji i poznać dostępne opcje dotyczące składania zamówień	Full EOC	871869688641000
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Kod zamówienia	88641000
Dane techniczne produktu		Materiał Nr (12NC)	913703500809
Nazwa produktu na zamówieniu	DUS360CR-DA	Numerator - Quantity Per Pack	1
Pełna nazwa produktu	DUS360CR-DA	EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696886410
		Numerator - Packs per outer box	1
		EAN/UPC – Opakowanie	8718696893418

Rysunki techniczne

