



Dynalite Sensors

DUS360CR-DALI

Řada čidel Dynalite kombinuje detekci pohybu, detekci úrovně osvětlení a infračervený přijímač v jednom zařízení. Všechny tyto funkce mohou pracovat současně a umožňují tak automatizovat scénáře, jako je zapnutí osvětlení po detekci pohybu a stmívání osvětlení na základě zjištění úrovně slunečního světla. To zajišťuje další úspory energie. Spojením těchto funkcí v jediném zařízení se zlepšuje efektivita provozu. Každé čidlo je vybaveno vestavěným mikroprocesorem a umožňuje tak pomocí logických funkcí ovládat osvětlení malé místnosti, patra i celé budovy. Všechna čidla jsou napájena ze sítě DyNet, jsou plně dálkově programovatelná a lze je nakonfigurovat pro automatizaci a ovládání prakticky neomezeného počtu výstupů.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Poznámky	Další informace a možnosti objednání najdete v datovém listu pro osvětlovací produkty, který si můžete stáhnout.
Značka CE	Značka CE
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	0 až +45 °C
Označení a balení	
Objednací název produktu	DUS360CR-DALI

Celý název výrobku	DUS360CR-DALI
Full EOC	871869688710300
Objednací kód	88710300
Číslo materiálu (12NC)	913703500909
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696887103
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718696894101

Dynalite Sensors

Rozměrové výkresy

