



Dynalite sensors

DUS360CR-DALI

De Philips Dynalite sensorreeks combineert bewegingsdetectie, lichtniveaudetectie en IR-ontvangst in één unit. Al deze functies kunnen gelijktijdig werken, en dat maakt automatiseringsscenario's mogelijk zoals het inschakelen van de verlichting na het detecteren van beweging en het vervolgens dimmen van het lichtniveau op basis van het gemeten daglichtniveau, wat bovendien voor extra energiebesparing zorgt. Door elk van deze functies te combineren in één apparaat wordt de operationele efficiëntie verbeterd. Elke sensor heeft een ingebouwde microprocessor wat de mogelijkheid biedt de verlichting in een kleine ruimte, de etage van een gebouw of een compleet gebouw te regelen met logische functies. Alle sensors ontvangen hun voeding van het DyNet-netwerk en aangezien ze volledig op afstand programmeerbaar zijn, kunnen ze geconfigureerd worden voor het automatiseren en regelen van een nagenoeg onbegrensd aantal geregelde uitgangen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Opmerkingen:	Download het specificatieblad voor verlichting voor meer informatie en bestelopties.
CE-markering	CE-markering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +45 °C
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	DUS360CR-DALI

Volledige productnaam	DUS360CR-DALI
Full EOC	871869688710300
Bestelcode	88710300
Materiaalnr. (12NC)	913703500909
Lokale code	DUS360CR
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696887103
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718696894101

Dynalite sensors

Maatschets

