



Dynalite Sensors

DUS360CR-DALI

A gama de sensores Philips Dynalite combina a detecção de movimento, a detecção do nível de luz e a recepção de infravermelhos numa unidade. Todas estas funcionalidades podem ser controladas em simultâneo, permitindo cenários de automatização como ligar as luzes depois de detectar movimento e depois regular o nível de iluminação assim que a luz solar disponível tenha sido medida, proporcionando assim poupanças de energia adicionais. Ao combinar todas estas funções num dispositivo, a eficiência de funcionamento é melhorada. Cada sensor possui um microprocessador incorporado, permitindo às funções lógicas controlar uma pequena sala, um piso de um edifício ou um edifício inteiro. Todos os sensores recebem alimentação a partir da rede DyNet, e dado que todos podem ser programados remotamente, podem ser configurados para automatizar e controlar um número virtualmente ilimitado de saídas controladas.

Dados do produto

Informações gerais		Nome do produto completo	DUS360CR-DALI
Observações	Para mais informações e conhecer as opções de encomenda, transfira a Iluminação - Folha de dados do produto	Código do produto completo	871869688710300
Marca CE	Marca CE	Código de encomenda	88710300
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	N.º material (12NC)	913703500909
Temperatura		Numerador – Quantidade por embalagem	1
Ampla intervalo de temperatura ambiente		EAN/UPC – Produto/caixa	8718696887103
Dados do produto		Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Nome de produto da encomenda		EAN/UPC – Caso	8718696894101

Desenho dimensional

