



ET-S transformer

ET-S 105 220-240V 50/60Hz

High-frequency electronic transformer (60, 105 and 150 W versions available), operation with 12 V halogen lamps


Dados do produto

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Largura da corrente de irrupção	0,16 ms
Cablagem	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Parafuso
Tipo de conector dos terminais de saída	Parafuso
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	1,5 m
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T-máxima na caixa (Máx)	85 °C
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marcação CE

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	ET-S 105 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	ET-S 105 220-240V 50/60Hz
Full EOC	697013372903800
Descrição do código local	ET-S 105 220-240V 50/60Hz
Código de encomenda	913710031661
Nº do material (12NC)	913710031661
Código local	ET-S 105A26 D
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	6970133729038
Numerador SAP — Embalagens por exterior	50
EAN/UPC - caixa	6970133729045

ET-S transformer

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	B1
ET-S 105 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	33,5 mm	112,0 mm	54,0 mm

