



HID-Basic Semi-Parallel ballasts for SON/CDM/MH lamps

BSN 250L 302I


Ballast semi-paralel standar HID adalah ballast tembaga/besi elektromagnetik (standar HID) yang direndam untuk digunakan dengan ignitor eksternal untuk lampu HID.

Product data

Pengoperasian dan Kelistrikan		Nama lengkap produk	
Tegangan Masuk	230 V	Nama lengkap produk	BSN 250L 302I
Frekuensi Garis	50 Hz	Kode produk lengkap	871016303131630
Frekuensi Input	50 Hz	Kode urutan	913710102850
Pengabelan		No. Material (12NC)	913710102850
Tipe Konektor	Sekrup	Numerator - Jumlah Per Pak	1
Data Produk		EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163148366
Nama produk pesanan	BSN 250L 302I	Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
		EAN/UPC - Kantung	8710163032306

HID-Basic Semi-Parallel ballasts for SON/CDM/MH lamps

Dimensional drawing



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 250L 302I	6,3 mm	64,5 mm	150,0 mm	129,0 mm	72,5 mm

