



AmbiStar

AMBISTAR ELE BALLAST (2) 26W CFL (4-PIN) 120V

Données du produit

Renseignements généraux

Type de lampe	CFQ26W/G24Q
Nombre de lampes	1/2 piece/unit
Type de ballast	Electronic Fluorescent
Modèle de base	RCF2S26H1LDQS
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	120 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	10 %
Méthode d'amorçage	Rapid Start
Facteur de crête (nom.)	1,7
Temps d'amorçage (nom.)	1 s
Facteur de ballast (nom.)	1
Facteur de puissance (nom.)	0.98
Courant à l'entrée (nom.)	0.43 A
Puissance d'entrée (nom.)	51 W
Puissance nominale de la lampe	26 W

Câblage

Couleur des bornes d'entrée	BLK & WHT
Couleur des bornes de sortie	RED, YEL & BLU
Longueur de dénudage du câble	0.375 mm
Connexion de la lampe	Series

Longueur de câble par couleur	No wires
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Configuration de câblage en tandem permise	Yes
Configuration de raccordement coupe-fil permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	1-L = 15' / 2-L = 6'
Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	2-L: Red = 6'
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	2-L: Red = 6'
Type de connecteur	Poke-In

Température

T boîtier maximum (nom.)	85 °C
--------------------------	-------

Mécanique et boîtier

Matériau du boîtier	Métal-plastique
Boîtier	H1
Dimensions du boîtier	4.98" x 2.4" x 0.98"


Approbation et utilisation

Norme d'immunité CEM	FCC Consumer
----------------------	--------------

Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate CEC Listing Energy Star RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No
Données de produit	
Nom du produit de la commande	AMBISTAR ELE BALLAST (2) 26W CFL (4-PIN) 120V
EAN/CUP – Produit	781087027431

Code de commande	114652
Local Code	114652
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	20
Numéro de matériau (12NC)	913710214702
Poids net (pièce)	159,000 g

Schéma dimensionnel



ELE BALLAST (2) 26W CFL (4-PIN) 120V

Product	A1	A2	A3	B1	C1
AMBISTAR RCF2S26H1LDQS35M	4,60 in	4,20 in	2,00 in	2,40 in	0,98 in

