



# AmbiStar

## AMBISTAR ELE BALLAST (4) F32T8 120V

### Données du produit

#### Renseignements généraux

Type de lampe	F32T8
Nombre de lampes	3/4 piece/unit
Type de ballast	Electronic Fluorescent
Modèle de base	REB4P32SC
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes

#### Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	120 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	125 %
Méthode d'amorçage	Instant Start
Facteur de crête (nom.)	1,7
Temps d'amorçage (nom.)	0,1 s
Facteur de ballast (nom.)	0,81
Facteur de puissance (nom.)	0,6
Courant à l'entrée (nom.)	1,57 A
Puissance d'entrée (nom.)	103 W
Puissance nominale de la lampe	32 W

#### Câblage

Couleur des bornes d'entrée	No terminals
Couleur des bornes de sortie	No terminals
Longueur de dénudage du câble	0.50/0.375 mm
Connexion de la lampe	Parallel
Longueur de câble par couleur	See data sheet

Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Configuration de câblage en tandem permise	Yes
Configuration de raccordement coupe-fil permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	20'
Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	Any = 20'
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	Any = 20'
Type de connecteur	No connector

#### Température

T boîtier maximum (nom.)	70 °C
--------------------------	-------

#### Mécanique et boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	SC
Dimensions du boîtier	9.5" x 1.7" x 1.18"


#### Approbation et utilisation

Norme d'immunité CEM	FCC Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate CEC Listing Energy Star RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A

Reconnu par UL	No
<b>Données de produit</b>	
Nom du produit de la commande	AMBISTAR ELE BALLAST (4) F32T8 120V
EAN/CUP – Produit	781087120279
Code de commande	115410

Local Code	115410
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	20
Numéro de matériau (12NC)	913710221502
Poids net (pièce)	422,000 g

## Schéma dimensionnel



ELE BALLAST (4) F32T8 120V

Product	A1	A2	B1	C1
AMBISTAR ELE BALLAST (4) F32T8 120V	9,5 in	8,90 in	1,7 in	1,18 in

