



Standard

STANDARD MAG BALLAST (2) F96T12/VHO 120V

Available for many fluorescent lamp types sold today, including Preheat, Rapid Start, 2-pin CFL, Slimline, High Output, Very High Output and Circline. Magnetic ballasts can be used in any application where these lamps are used.

Données du produit

Renseignements généraux	
Type de lampe	F96T12/VHO
Nombre de lampes	1/2 piece/unit
Superficie de la lampe	-
Type de ballast	Magnetic Fluorescent
Modèle de base	RS2S200TP
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	15 %
Méthode d'amorçage	Rapid Start
Facteur de crête (nom.)	1,7
Temps d'amorçage (nom.)	1 s
Facteur de ballast (nom.)	0,85
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Courant à l'entrée (nom.)	3.31 A
Puissance d'entrée (nom.)	358 W
Puissance nominale de la lampe	215 W
Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.50/0.375 mm


Connexion de la lampe	Series
Longueur de câble par couleur	See data sheet
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Configuration de câblage en tandem permise	Yes
Configuration de raccordement coupe-fil permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	15'
Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	Any = 15'
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	Any = 15'
Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	R11
Dimensions du boîtier	14.31" x 3.19" x 2.63"
Approbation et utilisation	
Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A

Standard

Reconnu par UL	No
Données de produit	
Nom du produit de la commande	STANDARD MAG BALLAST (2) F96T12/VHO 120V
EAN/CUP – Produit	781087227626
Code de commande	136945

Local Code	136945
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913710311601
Poids net (pièce)	6,491 kg

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1
STANDARD MAG BALLAST (2) F96T12/VHO 120V	14,31 in	13,75 in	3,19 in	2,63 in

MAG BALLAST (2) F96T12/VHO 120V

