




Standard

STANDARD MAG BALLAST (2) 13W COMPACT(2-PIN) 277V

Available for many fluorescent lamp types sold today, including Preheat, Rapid Start, 2-pin CFL, Slimline, High Output, Very High Output and Circline. Magnetic ballasts can be used in any application where these lamps are used.

Données du produit

Renseignements généraux	
Type de lampe	CFQ13W/GX23
Nombre de lampes	2 piece/unit
Superficie de la lampe	-
Type de ballast	Magnetic Fluorescent
Modèle de base	VLO2S13TP
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	277 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	15 %
Méthode d'amorçage	Preheat
Facteur de crête (nom.)	1,5
Temps d'amorçage (nom.)	1 s
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	0
Courant à l'entrée (départ)	0.375
Facteur de ballast (nom.)	0,95
Facteur de puissance (nom.)	0.4
Courant à l'entrée (nom.)	0.31 A
Puissance d'entrée (nom.)	34 W

Puissance nominale de la lampe	13 W
--------------------------------	------

Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.50/0.375 mm
Connexion de la lampe	Series
Longueur de câble par couleur	See data sheet
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Configuration de câblage en tandem permise	Yes
Configuration de raccordement coupe-fil permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	30'
Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	Any = 30'
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	Any = 30'

Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	X8
Dimensions du boîtier	4.0" x 1.81" x 2.25"

Standard

Approbation et utilisation


Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No

Données de produit

Nom du produit de la commande	STANDARD MAG BALLAST (2) 13W COMPACT(2-PIN) 277V
-------------------------------	---

EAN/CUP – Produit	781087061565
Code de commande	198556
Local Code	198556
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
Numéro de matériau (12NC)	913710316201
Poids net (pièce)	577,000 g

Schéma dimensionnel



MAG BALLAST (2) 13W COMPACT(2-PIN) 277V

Product	A1	A2	B1	C1
STANDARD MAG BALLAST (2) 13W COMPACT(2-PIN) 277V	4 in	3,5 in	1,81 in	2,25 in

